




Tetrosyl

Application
GUIDE **A3**

2K HS Primer

Szybko schnący podkład 2K przeznaczony jest pod systemy 2K i bazy wodne. Przy zastosowaniu z Aqua-T podkład zapewnia doskonałe przyleganie i gładkie wykończenie. Jego zaawansowany skład chemiczny zapewnia, że produkt znajdujący się w opakowaniu zawsze będzie gotowy do użytku zapewniając prawidłową warstwę podkładu. Dzięki zawartości mniej niż 540g/L VOC przy gotowym do użycia stężeniu, podkład ten spełnia wszystkie przepisy Unii Europejskiej na rok 2007, a nawet je przewyższa.

Uwaga: Dla powierzchni Aluminium i Blacha Galwanizowana zalecane jest użycie podkładu wytrawiającego Etch Primer.




Podkład Wypeł. 5 podkładu (HSG005) : 1 aktywatora (HSP100)
Podkład Wygła. 5 podkładu (HSG005) : 1 aktywatora (HSP100) : ½ rozcień. (HST010)
Mokro na Mokro 5 podkładu (HSG005) : 1 aktywatora (HSP100) : 1 rozcień. (HST010)

PROPORCJE



Lepkość	40-45 sek. BSB4 kubka w 20°C	20-22 sek. BSB4 kubka @ 20°C
Żywotność	Wolny/Stand. Aktyw: 1,5-2 godz. w 20°C	Wolny/Stand. Aktyw. 1.5-2 godz. w 20°C
VOC	Szybki Aktyw: 1.5 - 1.75 godz w 20°C < 540g/l	Szybki Aktyw. 1.5 - 1.75 godz. w 20°C < 540g/l



<u>Dysza Wylot</u>	(Grawitacyjna)	(Ssąca)	(Grawitacyjna)	(Ssąca)
ZGODNY:	1.6	1.8	1.6	1.8
HVLP:	1.6	1.8	1.6	1.8
KONWENCJONALNY:	1.6	1.8	1.6	1.8



Nakładać 2 pełne warstwy
100 – 160 µ

Nakładać 2 pełne warstwy
40 – 80 µ



5 minut odparowania między warstwami.

5 minut odparowania między warstwami.



Wolny Aktyw. 16 godz. w 20°C w pełni wyschnięty
Stand. Aktyw. 1-4 godz. w 20°C w pełni wyschnięty
Szybki Aktyw. 1-4 godz. w 20°C w pełni wyschnięty

20-25 min. w 20°C przed lakier. bazą
15-20 min. w 20°C przed lakier. bazą
5-10 min. w 20°C przed lakier. Baza

Lekkie Wygrz. 30 min. w 60°C w pełni wyschnięty

Nie Dotyczy



Na Sucho: P400
Na Mokro: P800

P400
P800

Czyszczenie - Tetrosyl Gun Wash

Informacje Bezpieczeństwa i Zdrowotne – Patrz Karta Charakterystyki (MSDS)

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Tetrosyl Ltd., Bury, Lancashire, England, BL9 6RE. Tel: +44(0)161 764 5981 www.tetrosyl.com
Czajana F.W. 35-233 Rzeszów ul. Lubelska 55E Tel.+48 17 860 10 72 www.czajana.com.pl

Dolożyliśmy wszelkich starań aby zapewnić dokładność wszystkich dostarczonych informacji. Zastosowanie produktu bez zasięgnięcia dodatkowych informacji jak również przeszkolenia jest na własne ryzyko, dlatego Tetrosyl Ltd. oraz Czajana F.W. nie biorą odpowiedzialności za błędy i zaniedbania w zastosowaniu jak również straty materialne i niematerialne z tego wynikające. Tetrosyl Ltd. prowadzi ciągle badania nad rozwojem dlatego zastrzega sobie prawo do zmiany opisu technicznego bez wcześniejszego zawiadomienia.

Arkusz ten zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania